

**Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
totallängd L_{tot}	130 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Antal skär Z	8
Rampningslängd L för α_{\max}	28 mm
spiralfräsning Ø D_{\max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{\min}	61 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,41 grad
Ø D_3	29 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------