



## Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 33/6Lmm



### Beställningsdata

Ordernummer	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

### Teknisk beskrivning

Skär-Ø $D_c$	33 mm
totallängd $L_{tot}$	130 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm
Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	30 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
Antal skär Z	6
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	29 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	64 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	63 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,4 grad
Ø $D_3$	30 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------