

**Garant****Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214200 80/6
GTIN	4045197194480
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Passande vändskär	SE.. 1204..
FästhålsØ	27 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
max. utvändig diameter D <sub>max</sub>	93 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad

Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7