

**Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227100 16/3
GTIN	4960664462766
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	100 mm
Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Utkragningslängd L_1	20 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för α_{max}	12 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	30 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	29 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,95 grad
Ø D_3	13 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------