

**Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227300 16/2L
GTIN	4960664396030
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

**OBS!:**

Utan invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	BD.. 11T3
Utkragningslängd $L_1$	23 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	10 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	100 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	9 mm
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	30 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	26 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,27 grad
Ø $D_3$	10 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------