

**Hörnfräs 90° MECX, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skär-Ø D_c	16 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Utkragningslängd L_1	20 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
total längd L_{tot}	68 mm
Skaftdiameter $D_s\ h6$	16 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för α_{max}	12 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	30 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	29 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,95 grad
Ø D_3	13 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------