

**Hörnfräs 90° MECX, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227105 16/4
GTIN	4960664472666
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	20 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
Skär-Ø $D_c$	16 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	68 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	12 mm
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	30 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	29 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,95 grad
Ø $D_3$	13 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------