


**Garant****SEKA 1204 AFTN, HB7720, Typ: ST1400**

### Beställningsdata

Ordernummer	214270 ST1400
GTIN	4045197319470
Artikelklass	21A

### Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 3,5$  mm.

### Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,19 mm
Typ	ST1400
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SEKA 1204 AFTN
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	235 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	170 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	130 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		