

**Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 17/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227100 17/3L
GTIN	4960664462780
Artikelklass	250

**Beskrivning****Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Skär-Ø $D_c$	17 mm
Skaftdiameter $D_s\ h6$	16 mm
totallängd $L_{tot}$	100 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
Utkragningslängd $L_1$	20 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	13 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	32 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	31 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,88 grad
Ø $D_3$	14 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------