

**Hörnfräs 90° MECX, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 20/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	20 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
totallängd L_{tot}	81 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Passande vändskär	BD.. 0703
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α_{max}	16 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	38 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	37 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,72 grad
Ø D_3	17 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------