

**Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 26/5Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	25 mm
Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm
Skär-Ø D_c	26 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
totallängd L_{tot}	120 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α_{max}	22 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	50 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	49 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,52 grad
Ø D_3	23 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------