

Garant**Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214200 63/4
GTIN	4045197131416
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SE.. 1204..
Skär-Ø D _c	63 mm
FästhålsØ	22 mm
Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
totalängd L _{tot}	40 mm
max. utvändig diameter D _{max}	75 mm
Antal skär Z	4
Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad

Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP