



Skruvutdragare med fina spår, Typ: 7



Beställningsdata

Ordernummer	082860 7
GTIN	4012929450701
Artikelklass	04D

Beskrivning

Utförande:

Av segt kromvanadinstål. Spiralens skarpa kanter skär in i den uppborrade skruven och skruvar ut den. Med fyrkant för användning med svängjärn eller liknande.

Användningsdata:

För utskruvning av uppborrade, högergängade skruvar (förborrningshål-Ø enligt tabellen; skruvutdragaren vrids åt vänster).

Passar till:

Stål.

OBS!:

UNC- och UNF-gänga levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Typ	7
passar till skruvar/bultar	M24 – M33
passande för rörstutsar (nipplar)	1/2 tum
förborrningshål-Ø	15 mm
passar för	Stål
Produktslag	Skruvar utdragare