

**Hörnfräs 90° MECX, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 25/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,5 Nm)
Utkragningslängd L_1	25 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
totallängd L_{tot}	88 mm
Antal skär Z	7
Rampningslängd L för α_{max}	21 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	47 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,55 grad

Ø D ₃	22 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------