


**Hörnfräs 90° MECX, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 32/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	32 mm
Passande vändskär	BD.. 0703
Vändskärsskruv	229707 (T6; 0,45 Nm)
totallängd L_{tot}	40 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	8
Rampningsvinkel α_{max}	0,41 grad
Rampningslängd L för α_{max}	28 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	61 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	29 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229707
------------	--------