

**Garant****Frässkär 90° för fasning/gradning, HB7720, maximalt fräsdjup  $S_{max}$ : 2,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217277 2,1
GTIN	4045197284693
Artikelklass	21C

**Teknisk beskrivning**

maximalt fräsdjup $S_{max}$	2,1 mm
Antal skär Z	6
Typ	P26
Minsta kärnhål-Ø	28 mm
Utvändig-Ø D	26 mm
Sort	HB7720
Produktslag	Skärinsats för cirkulär fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N

Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		