

**Hörnfräs 90° MECX, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 40/10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 227115 40/10 |
| GTIN | 4960664462940 |
| Artikelklass | 250 |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Vändskärsskruv | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| totallängd L_{tot} | 40 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p\ max}$ | 6 mm |
| Skär-Ø D_c | 40 mm |
| FästhålsØ | 22 mm |
| Passande vändskär | BD.. 0703 |
| Antal skär Z | 10 |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,32 grad |
| Rampningslängd L för α_{max} | 36 mm |
| spiralfräsning Ø D_{min} | 77 mm |
| spiralfräsning Ø D_{max} | 78 mm |
| Ø D_3 | 37 mm |
| Skافتutförande | med hål |

| | |
|----------------------|------------------|
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229707 |
|------------|--------|