

Garant

Fräskär för säkringsspår, utan kantbrytning, HB7720, Nominell ringtjocklek: 1,6mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	217270 1,6
GTIN	4045197216670
Artikelklass	21C

Teknisk beskrivning

Spårbredd W –0,03	1,68 mm
Nominell ringtjocklek	1,6 mm
djup t för P16/P26	1,25 mm
radie R	0,3 mm
Sort	HB7720
Utvändig-Ø D	16 mm
Typ	P16
Antal skär Z	6
Produktslag	Skärinsats för cirkulär fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		