

Garant**Cirkelfräs (utan vändskär), Hård-metall, Typ: 11L****Beställningsdata**

Ordernummer	217405 11L
GTIN	4045197216915
Artikelklass	21Q

Beskrivning**Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktysbyte: PowerCard

Invändig: nej

för skivtyp: 03

minsta borrh-Ø D: 10,6 mm

Invändig diameter d_1 : 7,4 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 1,6 mm

Utkragningslängd L_1 : 34,2 mm

totallängd L_{tot} : 74,2 mm

Teknisk beskrivning

Spännskruv-sats	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Invändig diameter d_1	7,4 mm
Skaftutförande	Weldon
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Utkragningslängd L_1	34,2 mm
maximalt sågdjup S_{max}	1,6 mm
minsta borrh-Ø D	10,6 mm
totallängd L_{tot}	74,2 mm
för skivtyp	03
Invändig	nej

Material fräs	Hård-metall
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219820
----------------------------	--------