

Garant**Cirkelfräs (utan vändskär), Stål, Typ: 8****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 217400 8 |
| GTIN | 4045197216861 |
| Artikelklass | 21Q |

Beskrivning**Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktysbyte: PowerCard

för skivtyp: 04

minsta borrh-Ø D: 7,9 mm

Invändig diameter d_1 : 7,1 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 0,35 mm

Utkragningslängd L_1 : 17,2 mm

totallängd L_{tot} : 57,2 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Invändig diameter d_1 | 7,1 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 10 mm |
| minsta borrh-Ø D | 7,9 mm |
| Spännskruv-sats | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) |
| totallängd L_{tot} | 57,2 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 17,2 mm |
| Skaftutförande | Weldon |
| maximalt sågdjup S_{max} | 0,35 mm |
| för skivtyp | 04 |
| Material fräs | Stål |

| | |
|--------------|--------------|
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Vändskärfräs |

Tillbehör

| | |
|-----------------------------|--------|
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219820 |
|-----------------------------|--------|