

Garant
Cirkelfräs (utan vändskär), Stål, Typ: 11

Beställningsdata

Ordernummer	217400 11
GTIN	4045197216878
Artikelklass	21Q

Beskrivning
Utförande:

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: nej

för skivtyp: 03

minsta borrh-Ø D: 10,6 mm

Invändig diameter d_1 : 7,4 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 1,6 mm

Utkragningslängd L_1 : 17,2 mm

totallängd L_{tot} : 57,2 mm

Teknisk beskrivning

Skaftutförande	Weldon
Spännskruv-sats	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Utkragningslängd L_1	17,2 mm
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Invändig diameter d_1	7,4 mm
maximalt sågdjup S_{max}	1,6 mm
totallängd L_{tot}	57,2 mm
minsta borrh-Ø D	10,6 mm
för skivtyp	03
Invändig	nej

Material fräs	Stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219820
----------------------------	--------