

Garant**Cirkelfräs (utan vändskär), Hård-metall, Typ: 11XL****Beställningsdata**

Ordernummer	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Artikelklass	21Q

Beskrivning**Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktysbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: 03

minsta borrh-Ø D: 10,6 mm

Invändig diameter d_1 : 8 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 1,25 mm

totallängd L_{tot} : 77,66 mm

Skaftdiameter D_s h6: 8 mm

Teknisk beskrivning

Skaftutförande	cylindriska
Skaftdiameter D_s h6	8 mm
Invändig diameter d_1	8 mm
minsta borrh-Ø D	10,6 mm
totallängd L_{tot}	77,66 mm
Spännskruv-sats	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
maximalt sågdjup S_{max}	1,25 mm
för skivtyp	03
Invändig	ja
Gängdjup	40 mm

Material fräs	Hård-metall
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219820
----------------------------	--------