

Garant**Cirkelfräs (utan vändskär), Hård-metall, Typ: 20L****Beställningsdata**

Ordernummer	217405 20L
GTIN	4045197216939
Artikelklass	21Q

Beskrivning**Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: 02

minsta borrh-Ø D: 17,5 mm

Invändig diameter d_1 : 12,2 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 2,6 mm

Utkragningslängd L_1 : 63,7 mm

totallängd L_{tot} : 108,7 mm

Teknisk beskrivning

minsta borrh-Ø D	17,5 mm
Invändig diameter d_1	12,2 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Skaftutförande	Weldon
totallängd L_{tot}	108,7 mm
Spännskruv-sats	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
maximalt sågdjup S_{max}	2,6 mm
Utkragningslängd L_1	63,7 mm
för skivtyp	02
Invändig	ja

Material fräs	Hård-metall
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219821
----------------------------	--------