

Garant**Cirkelfräs (utan vändskär), Stål, Typ: 20****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 217400 20 |
| GTIN | 4045197216885 |
| Artikelklass | 21Q |

Beskrivning**Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: 02

minsta borrh-Ø D: 17,5 mm

Invändig diameter d_1 : 12,2 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 2,6 mm

Utkragningslängd L_1 : 28,7 mm

totallängd L_{tot} : 74,05 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Utkragningslängd L_1 | 28,7 mm |
| Invändig diameter d_1 | 12,2 mm |
| Skaftutförande | Weldon |
| totallängd L_{tot} | 74,05 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 12 mm |
| maximalt sågdjup S_{max} | 2,6 mm |
| Spännskruv-sats | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) |
| minsta borrh-Ø D | 17,5 mm |
| för skivtyp | 02 |
| Invändig | ja |

| | |
|---------------|----------------|
| Material fräs | Stål |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Cirkulärfräsar |

Tillbehör

| | |
|----------------------------|--------|
| Vändskärsskruvsats10 delar | 219821 |
|----------------------------|--------|