

**Garant**
**Cirkelfräs (utan vändskär), Hård-metall, Typ: 20XL**

**Beställningsdata**

Ordernummer	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Artikelklass	21Q

**Beskrivning**
**Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: 02

minsta borrh-Ø D: 17,5 mm

Invändig diameter  $d_1$ : 12,2 mm

maximalt sågdjup  $S_{max}$ : 2,6 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 121,5 mm

Skaftdiameter  $D_s$  h6: 12 mm

**Teknisk beskrivning**

Spännskruv-sats	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
minsta borrh-Ø D	17,5 mm
Invändig diameter $d_1$	12,2 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
maximalt sågdjup $S_{max}$	2,6 mm
Skaftutförande	cylindriska
totallängd $L_{tot}$	121,5 mm
för skivtyp	02
Invändig	ja
Gängdjup	62,5 mm

Material fräs	Hård-metall
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219821
----------------------------	--------