

Garant**Cirkelfräs (utan vändskär), Stål, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	217400 25
GTIN	4045197216892
Artikelklass	21Q

Beskrivning**Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: 01

minsta borrh-Ø D: 23 mm

Invändig diameter d_1 : 16 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 3,45 mm

Utkragningslängd L_1 : 38,5 mm

total längd L_{tot} : 87 mm

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	87 mm
Skaftutförande	Weldon
maximalt sågdjup S_{max}	3,45 mm
minsta borrh-Ø D	23 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Spännskruv-sats	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Utkragningslängd L_1	38,5 mm
Invändig diameter d_1	16 mm
för skivtyp	01
Invändig	ja

Material fräs	Stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219822
----------------------------	--------