

Garant**Fräskär 55°, HB7720, Varvper tum: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	217290 14
GTIN	4045197445438
Artikelklass	21C

Teknisk beskrivning

djup (Dj)	1,179 mm
Varvper tum	14
skärgeometri	Helprofil
Utvändig-Ø D	16 mm
Antal spånspår	6
Gängstigning	1,8 mm
Användning	Invändigt och utvändigt
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
Gängtyp	BSW-LH
Gängtyp	G
Gängtyp	G-LH

Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Typ	P16
Antal skär Z	6
Skärriktning	höger och vänster
Produktslag	Skärinsats för cirkulär fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

