

**Garant****Cirkelfräs (utan vändskär), Hård-metall, Typ: 25XL****Beställningsdata**

Ordernummer	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Artikelklass	21Q

**Beskrivning****Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: 01

minsta borrh-Ø D: 23 mm

Invändig diameter  $d_1$ : 16 mm

maximalt sågdjup  $S_{max}$ : 3 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 148,58 mm

Skaftdiameter  $D_s$  h6: 16 mm

**Teknisk beskrivning**

Spännskruv-sats	219822 (20 IP; 5,5 Nm)
Skaftutförande	cylindriska
maximalt sågdjup $S_{max}$	3 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
totallängd $L_{tot}$	148,58 mm
Invändig diameter $d_1$	16 mm
minsta borrh-Ø D	23 mm
för skivtyp	01
Invändig	ja
Gängdjup	76,25 mm

Material fräs	Hård-metall
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219822
----------------------------	--------