

**Garant****Cirkelfräs (utan vändskär), Stål, Typ: 25L****Beställningsdata**

Ordernummer	217400 25L
GTIN	4045197216908
Artikelklass	21Q

**Beskrivning****Utförande:**

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: 01

minsta borrh-Ø D: 23 mm

Invändig diameter  $d_1$ : 16 mm

maximalt sågdjup  $S_{max}$ : 3,45 mm

Utkragningslängd  $L_1$ : 67,5 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 116 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Invändig diameter $d_1$	16 mm
totallängd $L_{tot}$	116 mm
Spännskruv-sats	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
maximalt sågdjup $S_{max}$	3,45 mm
Skaftutförande	Weldon
Utkragningslängd $L_1$	67,5 mm
minsta borrh-Ø D	23 mm
för skivtyp	01
Invändig	ja

Material fräs	Stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219822
----------------------------	--------