


Garant**SDHT 0903 AEEN, HB7710, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	214470 GG
GTIN	4045197319555
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

- Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,17 mm
Typ	GG
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDHT 0903 AEEN
Sort	HB7710
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	235 m/min	K
torrt	lämplig		