

**Garant****Aluking plan-/hörnfräs 90° HPC, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/6mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 214515 100/6  |
| GTIN         | 4045197610706 |
| Artikelklass | 21P           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tangential-plan / hörnfräs för **exakta 90° hörn**. Delvis med vertikalt inställbara skär för högsta noggrannhet. Exakt vändskärsinfästning genom spännbultsfäste.

**Teknisk beskrivning**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Justerskruv                 | 219892               |
| Passande vändskär           | BG.. 15L5            |
| Dragtapp                    | 219893               |
| Bult-låsskruv               | 219894 (SW3; 5,0 Nm) |
| totallängd L <sub>tot</sub> | 50 mm                |
| FästhålsØ                   | 32 mm                |
| Skär-Ø D <sub>c</sub>       | 100 mm               |
| Inställbara skär            | 2                    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Antal skär Z         | 6            |
| Skaftutförande       | med hål      |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad      |
| Fräsanvändning       | Hörnfräsning |
| Skärdelning          | Oregelbunden |
| Invändig             | ja           |
| Bearbetningsstrategi | HPC          |
| Verktygsbyte         | PowerCard    |
| Produktslag          | Hörnfräs     |

---

## Tillbehör

|               |        |
|---------------|--------|
| Dragtapp      | 219893 |
| Justerskruv   | 219892 |
| Bult-låsskruv | 219894 |