

**BDGT 11T302 FR-JA, GW25, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	227325 ALU
GTIN	4960664457847
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakt  $90^\circ$  upp till  $a_p = 5,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,05 – 0,33 mm
Typ	ALU
Hörnradi	0,2 mm
ISO-kod vändskär	BDGT 11T302 FR-JA
Sort	GW25
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		