

Garant**Aluking plan-/hörnfräs 90° HPC, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z: 50/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Tangential-plan / hörnfräs för **exakta 90° hörn**. Delvis med vertikalt inställbara skär för högsta noggrannhet. Exakt vändskärsinfästning genom spännbultsfäste.

Teknisk beskrivning

Bult-låsskruv	219894 (SW3; 5,0 Nm)
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	BG.. 15L5..
Skär-Ø D _c	50 mm
Dragtapp	219893
totallängd L _{tot}	40 mm
Antal skär Z	3
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Bult-låsskruv	219894
Justerskruv	219892
Dragtapp	219893