

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Typ: GG****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 227365 GG |
| GTIN | 4960664608980 |
| Artikelklass | 25A |

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$. Exakt 90° upp till $a_p = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Matning f_z per tand | 0,09 – 0,16 mm |
| Typ | GG |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| ISO-kod vändskär | BDMT 11T308 ER-JT |
| Sort | PR1210 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Ti > 850 N/mm ² | lämplig | 50 m/min | S |
| GG(G) | lämplig | 180 m/min | K |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |