

Garant

Frässkär för säkringsspår, utan kantbrytning, HB7720, Nominell ringtjocklek: 1,3mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	217458 1,3
GTIN	4045197217264
Artikelklass	21C

Teknisk beskrivning

Spårbredd W –0,03	1,38 mm
Nominell ringtjocklek	1,3 mm
djup (Dj)	1,1 mm
radie R	0,3 mm
Sort	HB7720
Utvändig-Ø D	17,5 mm
Tjocklek E	3,5 mm
Typ	02
Antal skär Z	3
Produktslag	Skärinsats för cirkulär fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	100 m/min	S
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		