

**Hörnfräs 90° MECH11, med hål, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Skärförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder  $a_e$  blir möjliga vid samma skärdjup  $a_p$ . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
total längd $L_{tot}$	50 mm
Passande vändskär	BDMT 11T308
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	37 mm
Skär-Ø $D_c$	40 mm
FästhålsØ	16 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	4
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal vändskärspaltor	16
Skافتutförande	med hål

Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	nej
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------