

**Hörnfräs 90° MECH11, med hål, Ø D / Z_{eff}: 50/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Skärförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder a_e blir möjliga vid samma skärdjup a_p . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D_c	50 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
Passande vändskär	BDMT 11T308
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
effektivt antal skär Z_{eff}	6
maximalt sågdjup $a_{p max}$	46 mm
Antal vändskärspaltor	30
Skافتutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	nej
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------