

**Garant****Aluking plan-/hörnfräs 90° HPC, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Tangential-plan / hörnfräs för **exakta 90° hörn**. Delvis med vertikalt inställbara skär för högsta noggrannhet. Exakt vändskärsinfästning genom spännbultsfäste.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Passande vändskär	BG.. 15L5..
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
Bult-låsskruv	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Dragtapp	219893
FästhålsØ	27 mm
Justerskruv	219892
Inställbara skär	1

Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Bult-låsskruv	219894
Dragtapp	219893
Justerskruv	219892