

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	227337 ST1400
GTIN	4960664609369
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$. Exakt 90° upp till $a_p = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,07 – 0,11 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308 ER-JT
Sort	PR1225
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		