

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1225, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	227471 ST1400
GTIN	4960664609437
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N2 och N3. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,09 – 0,16 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308 ER-N3
Sort	PR1225
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		