

**Garant**

**Fränskär för säkringsspår, utan kantbrytning, HB7720, Nominell ringtjocklek: 2,15mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	217462 2,15
GTIN	4045197217370
Artikelklass	21C

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd W –0,03	2,23 mm
djup (Dj)	1,75 mm
Nominell ringtjocklek	2,15 mm
radie R	0,3 mm
Sort	HB7720
Utvändig-Ø D	23 mm
Tjocklek E	4 mm
Typ	01
Antal skär Z	3
Produktslag	Skärinsats för cirkulär fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	S
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		