

Garant**Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:
30/92mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Artikelklass	21R

Beskrivning**Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

OBS!:

Utförande med dubbel HB-spännyta.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	25 mm
Vändskärsstorlek	27
Utkragningslängd L ₁	92 mm
Effektiv Ø	30 mm
Kläm-skruv	219925
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1
totallängd L	150 mm
Skaftutförande	weldon-skaft

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

Tillbehör

Spännskruv	219925
------------	--------