

Garant**Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:
11,5/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Artikelklass	21R

Beskrivning**Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	20 mm
Kläm-skruv	219923
Vändskärsstorlek	11
Effektiv Ø	11,5 mm
Utkragningslängd L ₁	20 mm
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1
totallängd L	85 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Användning vid håltyp	Bottenhål

Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

Tillbehör

Spännskruv	219923
------------	--------