

**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	227361 S
GTIN	4960664686186
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakt  $90^\circ$  upp till  $a_p = 5,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,06 – 0,1 mm
Typ	S
Hörnradi	0,2 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T302 ER-JS
Sort	CA6535
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		