

Garant**Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:
20/43mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Artikelklass	21R

Beskrivning**Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

Teknisk beskrivning

Kläm-skruv	279810 5
Vändskärsstorlek	16
Skaftdiameter D _s	20 mm
Effektiv Ø	20 mm
Utkragningslängd L ₁	43 mm
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1
totallängd L	95 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Användning vid håltyp	Bottenhål

Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs