

Garant**HM-fullradiefräs, Diamant, Ø f8 DC / DS: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209776 4
GTIN	4045197544216
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Med den senaste generationens **kristallin diamantbeläggning sp³** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit**. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Tolerans: Radiekontur = ± **0,01 mm**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	4 mm
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	12 mm
Tandantal Z	2
Friställningsdiameter D ₁	3,9 mm
Matning f _z för kopierfräsning i grafit	0,023 mm
Matning f _z för valsfräsning i grafit	0,023 mm
Skaftdiameter D _s	4 mm
totallängd L	54 mm
Skärlängd L _c	8 mm
Spiralvinkel	30 grad
radie R	2 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	svart
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
Honeycomb Sandwich	lämplig	350 m/min	N
GFK	lämplig	190 m/min	N
GFK, CFK	lämplig	190 m/min	N
Grafit	lämplig	340 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		