

## Garant

### HM-fullradiepinfräs, Diamant, Ø e8 DC: 1 mm



## Beställningsdata

Ordernummer	209785 1
GTIN	4045197476074
Artikelklass	11Y

## Beskrivning

### Utförande:

Med den senaste generationen av **kristallin diamantbeläggning sp<sup>3</sup>** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit**. Konisk övergång **med 1°30' (Vinkel  $\alpha$ )**.

Tolerans: Radiekontur =  $\pm 0,01$  mm.

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Tandantal Z: 2

Skärlängd  $L_c$ : 1,2 mm

Utkragningslängd  $L_1$  inkl. friställning: 2 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 0,95 mm

totallängd L: 75 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 3 mm

## Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	2 mm
Matning $f_z$ för kopierfräsning i grafit	0,007 mm
Friställningsdiameter $D_1$	0,95 mm
$L_2$	27 mm
Skär-Ø $D_c$	1 mm
Ø $D_2$	2,3 mm
Skaftdiameter $D_s$	3 mm

totallängd L	75 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	1,2 mm
Spiralvinkel	30 grad
radie R	0,5 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar