

Garant**Gängfräskär för utvändig gänga 60°, HB7720, stigning: 1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218015 1
GTIN	4045197412225
Artikelklass	21D

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt vändskär. **Dubbelt användbart.**

- **Brett användningsområde tack vare universell spånbyggeometri.**
- **Hög repeteringsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För metrisk, utvändiga gängor enligt DIN/ISO (DIN 13) toleransklass 6g.

Teknisk beskrivning

Användning inomhus/utomhus	Utvändig
Helprofil	ja
Gängstigning	1 mm
Antal skär Z	14
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	MF
Gängtyp	M

Gängtyp	MF-LH
Flankvinkel	60 grad
Vändskärsstorlek	16 mm
Matning f_z i stål < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Matning f_z i INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Skärriktning	höger och vänster
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	140 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	120 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	120 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		