

Garant**Högeffektiv gängfräs, weldon-skaft, Effektiv Ø / utkragningslängd L1:
11,7/25,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218050 11,7/25,5
GTIN	4045197645524
Artikelklass	21R

Beskrivning**Utförande:****HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.****Användningsdata:**Universellt användbar **för ut- och invändiga höger- och vänstergångor**. För **genomgående hål** och **bottenhål**.**OBS!:**

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.

Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar < 5.

Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940 strl. CP.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	12 mm
Fixeringskruv	219859
Effektiv Ø	11,7 mm
totallängd L _{tot}	73,5 mm
Utkragningslängd L ₁	25,5 mm
Vändskärsstorlek	19
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1

Skaftutförande	weldon-skaft
Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

Tillbehör

Spännskruv	219859
------------	--------