

HEDI

Kabelvinda av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 50R



Beställningsdata

Ordernummer	081127 50R
GTIN	4003644013425
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskydds brytare.

· Överhettningsskydd.

Med självstängande lock. För **kortvarig** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP-skyddsklass: IP 44

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H05RR-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: Gummi

kabellängd: 50 m

Antal uttag: 3

Teknisk beskrivning

Typ	50R
material kabel	Gummi
Kabelklass	H05RR-F
nätspänning	250 V
kabellängd	50 m
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
kabelkonstruktion	3G1,5
IP-skyddsklass	IP 44
Antal uttag	3
Material hus	Plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma